

# Grundventil LF-D-MIDI-A-U



Teilenummer: 546423

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ohne Gewindeanschlussplatten. Filterfeinheit 40 µm, mit Schutzkorb und automatischem Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Midi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge	1,462 oz(l)
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	28 ... 180 Psi
Normalnenndurchfluss	94,5 cfm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	14 ... 140 °F
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte Gase
Mediumstemperatur	41 ... 140 °F
Umgebungstemperatur	41 ... 140 °F
Produktgewicht	24,5 oz
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Haltewinkel wahlweise:
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC