

Grundventil LF-D-5M-MIDI-U


Teilenummer: 546459

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterfeinheit 5 µm, mit Schutzkorb und manuellem Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Midi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge	1,462 oz(l)
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	0 ... 240 Psi
Normalnenndurchfluss	56 cfm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	14 ... 140 °F
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase
Mediumstemperatur	14 ... 140 °F
Umgebungstemperatur	14 ... 140 °F
Produktgewicht	24,5 oz
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC