

Grundventil LF-D-5M-MAXI-A-U

FESTO

Teilenummer: 546467

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterfeinheit 5 µm, mit Schutzkorb und automatischem Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Konstruktiver Aufbau | Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider |
| Max. Kondensatmenge | 2,72 oz(l) |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Betriebsdruck | 28 ... 180 Psi |
| Normalnenndurchfluss | 129,5 cfm |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | 14 ... 140 °F |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | 41 ... 140 °F |
| Umgebungstemperatur | 41 ... 140 °F |
| Produktgewicht | 46,9 oz |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Filter | PE |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |