

Grundventil LOE-D-MAXI-U



Teilenummer: 546517

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen, mit
Metallschutzkorb.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen
des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	6,46 oz(l)
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	0 ... 240 Psi
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	0,35 cfm
Normalnenndurchfluss	294 cfm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	14 ... 140 °F
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	14 ... 140 °F
Umgebungstemperatur	14 ... 140 °F
Produktgewicht	42 oz
Befestigungsart	mit Zubehör
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schale	PC