

Kunststoffschlauch PUN-1/8X1/32-U-GN

Teilenummer: 546614

FESTO

außenkalibriert, für QS und QB Steckanschlüsse geeignet.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Old part no. 13023167



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	1/8
Innen-Durchmesser Inch	1/16
Min. Biegeradius	0,2 "
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14 ... 150 Psi
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Umgebungstemperatur	-68 ... 140 °F
Produktgewicht nach Länge	0,077 oz/ft
Farbe	grün
Shore-Härte	A 98 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)