

Kunststoffschlauch PUN-1/4X3/64-U-GN

Teilenummer: 546617

FESTO

außenkalibriert, für QS und QB Steckanschlüsse geeignet.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Old part no. 13023170



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	1/4
Innen-Durchmesser Inch	5/32
Min. Biegeradius	0,476 "
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14 ... 150 Psi
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Umgebungstemperatur	-68 ... 140 °F
Produktgewicht nach Länge	0,251 oz/ft
Farbe	grün
Shore-Härte	A 98 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)