

Kunststoffschlauch PUN-3/8X1/16-U-GN-300

Teilenummer: 546657

FESTO

außenkalibriert, für QS und QB Steckanschlüsse geeignet.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Old part no. 13028561



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	3/8
Innen-Durchmesser Inch	1/4
Min. Biegeradius	1 "
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14 ... 150 Psi
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Umgebungstemperatur	-68 ... 140 °F
Produktgewicht nach Länge	0,515 oz/ft
Farbe	grün
Shore-Härte	A 98 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)