

Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Teilenummer: 547432

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	einschraubbar
Elektrischer Anschluss	5-polig M12x1 Stecker
Kabellänge	0,3 m
Kabelaufbau	4x0,34
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Steckkontakte	Messing, vergoldet