

# Stoßdämpfer DYEF-M5-Y1F

Teilenummer: 548371

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M5
Hub	2,8 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit metallischem Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	2,8 mm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,02 J
Produktgewicht	2,9 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl