

Stoßdämpfer DYEF-M8-Y1F

Teilenummer: 548373

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M8
Hub	3,4 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit metallischem Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	3,4 mm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,04 J
Produktgewicht	11,9 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl