


Schrittmotor EMMS-ST-87-M-SE

Teilenummer: 549421

FESTO

ohne Getriebe, ohne Bremse.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schrittwinkel bei Volldschritt	1,8 deg
Schrittwindeltoleranz	±5%
Rotorlagegeber	optischer Encoder
Isolationsschutzklasse	B
Nennspannung DC	48 V
Nennstrom Motor	9,5 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	45 - 80 %
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Zulassung	C-Tick
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	1,9 kgcm ²
Haltemoment Bremse	2 Nm
Haltemoment Motor	5,9 Nm
Massenträgheitsmoment Rotor	1,9 kgcm ²
Zulässige axiale Wellenbelastung	65 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	200 N
Produktgewicht	3.200 g
Elektrische Anschluss technik	Stecker