


# Getriebe EMGA-60-P-G5-SST-57

Teilenummer: 549431

★ Kernprogramm

passend für Schrittmotoren.

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	57 mm
Verdrehspiel	0,17 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	13.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	22 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,078 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	35,2 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	2,3 Nm/arcmin
Produktgewicht	900 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	57A
Werkstoffhinweis	RoHS konform