

Anschlussblock CPE14-PRS-3/8-10-NPT

Teilenummer: 550087

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

für CPE-Ventile.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|------------------------------------|
| Rastermaß | 20 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 10 |
| Max. Anzahl der Druckzonen | 2 |
| Berstdruck | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Betriebsdruck Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 10 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | 23 ... 122 °F |
| Umgebungstemperatur | 23 ... 122 °F |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0,9 ft-lbf |
| Produktgewicht | 32,55 oz |
| Befestigungsart Anschlussblock | mit Durchgangsbohrung |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 3 | 3/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 5 | 3/8 NPT |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |