

# Axialbausatz EAMM-A-F30-57A

Teilenummer: 550930

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	7,5 Nm
Produktgewicht	280 g
Schnittstellencode Aktuator	F30
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoffhinweis	RoHS konform