

Axialbausatz EAMM-A-F30-60G

Teilenummer: 550931

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	8,2 Nm
Produktgewicht	410 g
Schnittstellencode Aktuator	F30
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoffhinweis	RoHS konform