


Axialbausatz EAMM-A-D60-100A

Teilenummer: 550983

★ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	1.170 g
Schnittstellencode Aktuator	D60A D60B D60C
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoffhinweis	RoHS konform