

Lichtleiter SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Teilenummer: 552820

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,05 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite	30 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M3
Lichtleiterlänge	2 m
Hülsenlänge	40 mm
Min. Biegeradius	10 mm
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Außen-Durchmesser	1 mm
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1