

Kunststoffschlauch PAN

Teilenummer: 553610

FESTO

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge.



Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 4 ... 16 mm |
| Innen-Durchmesser | 2,5 ... 12 mm |
| Entspricht Norm | DIN 73378-PA12-PHL |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 35 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] Mineralöl |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -60 ... 100 °C |
| Farbe | blau braun gelb grün natur rot schwarz silber weiss |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | Polyamid 12 TPE-A |