

Kunststoffschlauch PLN

Teilenummer: 553850

FESTO

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge.



Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	4 ... 16 mm
Innen-Durchmesser	2,9 ... 12 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 14 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten.
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Farbe	blau braun gelb grün natur rot schwarz silber weiss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE