

Kunststoffschlauch PAN-12X1,75-SW

Teilenummer: 553916

FESTO

außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 12 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 64 mm |
| Innen-Durchmesser | 8,4 mm |
| Min. Biegeradius | 29 mm |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,095 ... 1,7 MPa -0,95 ... 17 bar -13,775 ... 246,5 psi |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 80 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,06 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 55 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-A |