

# Kunststoffschlauch PAN-16X2-GE

Teilenummer: 553935

FESTO

außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	16 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	94 mm
Innen-Durchmesser	12 mm
Min. Biegeradius	67 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,092 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm
Farbe	gelb
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A