

Encoderleitung NEBM-T1G12-T1G12-2.5

Teilenummer: 556795

FESTO

zur Verbindung von Motor und Controller.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	in montiertem Zustand IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-40 ... 90 °C
Umgebungstemperatur	-50 ... 90 °C
Min. Kabel-Biegeradius	82 mm
Kabelaufbau	geschirmt 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Kabeldurchmesser	11 mm
Kabellänge	2,5 m
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)