


Axialbausatz EAMM-A-D32-35A-40A

Teilenummer: 560281

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	4 Nm
Produktgewicht	220 g
Schnittstellencode Aktuator	D32C
Schnittstellencode Motor In	35A
Werkstoffhinweis	RoHS konform