


Servomotor EMMS-AS-100-MK-HS-RS

Teilenummer: 560895

FESTO

ohne Getriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	PTC-Widerstand
Schutzart	IP54
Wellenausführung Passfeder	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennspannung DC	565 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	6
Stillstands Drehmoment	8,09 Nm
Nenn Drehmoment	5,69 Nm
Spitzendrehmoment	22,1 Nm
Nenn Drehzahl	3.400 1/min
Max. Drehzahl	4.030 1/min
Nennleistung Motor	2.000 W
Nennstrom Motor	3,4 A
Spitzenstrom	15 A
Motorkonstante	1,652 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	99,15 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	3,25 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	12,3 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	4,729 kgcm ²
Produktgewicht	6.900 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	150 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	570 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut single turn
Rotorlagegeber Schnittstelle	EnDat 22
Rotorlagegeber Messprinzip	induktiv
Rotorlagegeber Auflösung	18 Bit
MTTF, Teilkomponente	76 Jahre, Rotorlagegeber
MTTFd, Teilkomponente	152 Jahre, Rotorlagegeber