


Platte VMPAL-EG

Teilenummer: 560956

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	20,5 mm
Länge	107,3 mm
Integrierte Funktion	gefasste Abluft
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Druckregelbereich	0,5 ... 5 bar
Eingangsdruck 1	0,5 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	30 g
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst	für Cartridge 20 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	PA