


Anschlussplatte VMPAL-AP-14-QS1/4"-2

Teilenummer: 561008

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	14,9 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	14,9 mm
Ventilgröße	14 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Max. Anzahl Ventilspulen	2
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	51,05 g
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 1/4"
Pneumatischer Anschluss 4	für Schlauch Außendurchmesser 1/4"
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt