


Stecker NECU-S-M8G3-HX

Teilenummer: 562024

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-104 EN 61984
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Anschlusshäufigkeit	3
Produktgewicht	7,8 g
Elektrischer Anschluss	3-polig M8x1 Stecker gerade / Schneidklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 32 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 32 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser	2,5 ... 5,1 mm
Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser	≥ 0,1 mm
Zulässiger Aderdurchmesser	0,9 ... 1,6 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 ... 0,34 mm ²
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Schraubverriegelung	Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FPM PUR
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet
Zulässige Aderisolation	PP PVC TPE-E