

Blindstopfen QSPC10

Teilenummer: 562243

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

zum Verschließen von Anschlüssen an Ventile oder Abdeckplatte.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 0,8 MPa 0 ... 8 bar 0 ... 116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	0,4 g
Befestigungsart	Befestigungsnadel
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 10 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen	POM
Werkstoff O-Ring	NBR