

Verbindungsleitung NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Teilenummer: 562468

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 ISO 20401
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Produktgewicht	50 g
Elektrischer Anschluss	4-polig / 3-polig Dose gewinkelt / Stecker gerade M8x1 / M8x1
Betriebsspannungsbereich DC	20,4 ... 26,4 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	energiekettentauglich
Min. Kabel-Biegeradius	35 mm
Kabeldurchmesser	3,3 mm
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet
Werkstoff Isolierhülle	PVC