


Y-Steckverbindung QBY-3/8T-1/4-U

Teilenummer: 564823

FESTO

reduzierend.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 0,197 " |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | Y-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 0,515 oz |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 3/8" |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 1/4" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |