


Anschlussleiste VABM-L1-10AW-M7-4

Teilenummer: 566548

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Rastermaß | 10,5 mm |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 16 |
| Betriebsdruck Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 10 bar |
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage | 1,5 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0,45 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage | 1,5 Nm |
| Produktgewicht | 96 g |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | M5 |
| Anschluss Steuerabluft 82/84 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M7 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | M7 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | M7 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |