


# Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18-2

Teilenummer: 566606

★ Kernprogramm

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10,5 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1,5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,45 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	3 Nm
Produktgewicht	107 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	M7
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung