

Kunststoffschlauch PEN-U

Teilenummer: 567448

FESTO

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	5/8
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Energiekettentauglichkeit: > 5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 ... 58 Psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-22 ... 140 °F
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 5/8"
Farbe	blau braun gelb grün natur rot schwarz silber weiss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE