

Kunststoffschlauch PUN-H-5/8-NT-150-CB

Teilenummer: 567968

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	5/8
Durchflussrelevanter Biegeradius	0,288 Fuß
Min. Biegeradius	0,125 Fuß
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 ... 145 Psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Umgebungstemperatur	-31 ... 145 °F
Produktgewicht nach Länge	1,38 oz/ft
Farbe	natur
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)