

Kunststoffschlauch PUN-H-5/32-BL-500-HA

Teilenummer: 568013

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	5/32
Durchflussrelevanter Biegeradius	0,052 Fuß
Min. Biegeradius	0,02 Fuß
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 ... 145 Psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Umgebungstemperatur	-31 ... 145 °F
Produktgewicht nach Länge	0,09 oz/ft
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-U(PU)