


Anschlussleiste VABM-B6-E-N14-8

Teilenummer: 568188

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	21 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1,5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	2 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	670 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1/4-18
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung