

Kunststoffschlauch PEN-3/8-SW-150-CB

Teilenummer: 569885

FESTO

außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, Polyethylen (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	3/8
Durchflussrelevanter Biegeradius	0,131 ft
Min. Biegeradius	0,088 ft
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Energiekettentauglichkeit: > 5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 ... 145 Psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-22 ... 140 °F
Produktgewicht nach Länge	0,376 oz/ft
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 3/8"
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE