

# Kunststoffschlauch PLN-5/8-NT-150-CB

Teilenummer: 569903

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser Inch             | 5/8   |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 0,311 ft  |
| Min. Biegeradius                   | 0,197 ft  |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -14,4 ... 203 Psi   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation   |
| Umgebungstemperatur                | -22 ... 176 °F  |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,881 oz/ft   |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 5/8"  |
| Farbe                              | natur   |
| Shore-Härte                        | D 52 +/-3   |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform  |
| Werkstoff Schlauch                 | PE  |