

Kunststoffschlauch PLN-5/8-SW-150-CB

Teilenummer: 569911

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	5/8
Durchflussrelevanter Biegeradius	0,311 ft
Min. Biegeradius	0,197 ft
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 ... 203 Psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-22 ... 176 °F
Produktgewicht nach Länge	0,881 oz/ft
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 5/8"
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE