

# Kunststoffschlauch PLN-3/16-BL-150-CB

Teilenummer: 569914

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser Inch	3/16
Durchflussrelevanter Biegeradius	0,095 ft
Min. Biegeradius	0,036 ft
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-14,4 ... 203 Psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-22 ... 176 °F
Produktgewicht nach Länge	0,107 oz/ft
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 3/16"
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE