


Kunststoffschlauch PAN-MF-4X0,75-SW

Teilenummer: 570357

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Durchmesser	4 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	15 mm
Innen-Durchmesser	2,5 mm
Min. Biegeradius	10 mm
Entspricht Norm	DIN 73378-PA12-PHL
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 3,1 MPa -0,95 ... 31 bar -13,775 ... 449,5 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralöl
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-60 ... 100 °C
Produktgewicht nach Länge	0,008 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 65 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	Polyamid 12