

L-Steckverbindung NPQM-L-Q14-E-P10

Teilenummer: 570453

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	12 mm
Bauform	L-Form
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	58 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 14 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR