


Bediengerät FED-400

Teilenummer: 570864
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauffyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbautiefe	56 mm
Höhe	109 mm
Länge	149 mm
Max. Panelfrontstärke	5 mm
Anwenderspeicher	2 Mbyte
Echtzeituhr	ja
Ereignislisten	256
Rezeptspeicher	32 kByte
Alarmer	1.024
Abweichung Echtzeituhr	130 s / Monat
Anzahl Farben	256
Anzeige	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	4,3"
Back-up Batterie	3 V / 270 mA Lithium
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Display-Auflösung	480x272 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	0,4 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Zulassung	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produktgewicht	1.000 g
AUX-Schnittstelle	Sub-D 9-polig Dose
PC-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Stecker
Programmierschnittstelle	9,6 - 38,4 kBd
SPS-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Stecker
USB-Schnittstelle	ja
Ethernet-Schnittstelle	100 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Programmiersoftware	FED Designer 6.09 oder höher