


Adapter VAVE-C8-1R8

Teilenummer: 571686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.](#)

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Signalzustandsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Anziehdrehmoment	0,25 Nm
Produktgewicht	3,5 g
Elektrischer Anschluss	3-polig / 2-polig M8 / - Stecker / Dose
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze