

Kunststoffschlauch PAN-M-12X1,5-NT

Teilenummer: 572090

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	12 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	70 mm
Innen-Durchmesser	9 mm
Min. Biegeradius	50 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 26 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur	-60 ... 100 °C
Produktgewicht nach Länge	0,051 kg/m
Farbe	natur
Shore-Härte	D 65 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	Polyamid 12