

Festdrossel-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Teilenummer: 572543

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Normalnennendurchfluss in Drosselrichtung	3,5 ... 115 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Nennweite	0,3 ... 1,7 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 40 °C
Mediumstemperatur	-5 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	POM
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung