

Anschlussleiste VABM-L1-...

Teilenummer: 573605

FESTO



Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Rastermaß	10,5 mm 16 mm 19 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	24
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1a
Reinraumklasse	ISO Klasse 6
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8 G1/4 G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung