


Einspeisemodul VMPAL-SP-QS8

Teilenummer: 573645

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	23,2 mm
Länge	107,3 mm
Integrierte Funktion	mit Elektrikverkettung
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	50 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Einspeisemodul	Aluminium-Knetlegierung PA-verstärkt