


# Linienportal DHSL-4-DGC40S-DGSL16

Teilenummer: 574509

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 4
Nutzlast	0 ... 4 kg
Antrieb Z-Achse	DGSL-16
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 150 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	$\pm 0,01$ mm
Antrieb Y-Achse	DGC-40
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	1-fach
Hub Y-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	$\pm 0,02$ mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	$\pm 0,02$ mm