


# Raumportal DHSR-10-EGC120TB-EGC120TB-DGSL25

Teilenummer: 574552

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Raumportal 10
Nutzlast	0 ... 10 kg
Antrieb Z-Achse	DGSL-25
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	$\pm 0,01$ mm
Antrieb Y-Achse	EGC-120-TB
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 2.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	$\pm 0,08$ mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	$\pm 0,08$ mm
Antrieb X-Achse	EGC-120-TB
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	$\pm 0,08$ mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	$\pm 0,08$ mm